



XEV151S7035

E-Ladestation witty home 1x22kW 3P M3T2 M2TF IP54

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	22 - 22 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Ja
--------------------	----

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	1
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2; Typ 2
-----------------------	--------------

Abmessungen

Abmessungen	480 x 346 mm
Höhe	480 mm
Breite	346 mm
Tiefe	233 mm

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Stoßfestigkeit IK	IK10

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------