



REQ108X



### Platine de rue audio visualisation d'état LED 8/1 bt d'appel acier inox one

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Finition	Mat
Matière	Acier inoxydable

##### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	8
----------------------------	---

##### Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

##### Dimensions

Dimensions	422 x 133.50 mm
Hauteur	422 mm
Largeur	133.50 mm
Profondeur	25 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

##### Fonctions

Type d'interphone	Audio
-------------------	-------

##### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Textes

Mode de montage	Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme