



WH20184704A

**kallysto Poussoir à clé/1p/ 1->0 / 30° /Plaque frontal pour combinaison Anthrac.**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

25 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande

Clé

Nombre de pôles

1

**Matière**

Couleur

Anthracite

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

**Dimensions**

Hauteur

60 mm

Largeur

60 mm

Profondeur

69 mm

Profondeur de montage

7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

62 mm

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Commandes et indicateurs**

Type de bouton poussoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Textes**

Inscription

Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation

Contact à fermeture

**Convient pour**

kallysto encastré