



1077710300

K.5 Płytką czołowa z pokrętle do łącznika żaluzji obrotowego, alu

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	20 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem
Montaż	Do mocowania śrubowego

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Oslona centralna
------------------------	------------------

Odpowiednie do

K.x	
-----	--