



1077710300

**K.1/K.5 - botão rotativ. estor., alum**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Rotativo

**Materiais**

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Alumínio

Tratamento Anodizado

**Dimensões**

Altura 70 mm

Largura 55 mm

Profundidade 20 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP44

Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

**Texto**

Impressão Com gravação

Modo de instalação Para fixação por parafuso

**Identificação**

Sistema de montagem Placa de cobertura central

**Adequado para**

K.x