



1077710300

K.1/K.5 - botão rotativ. estor., alum

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	55 mm
Profundidade	20 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Textos

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker K.x
