



HW2M408DE

**Disjoncteur Ouvert HW2 55kA 800A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	800 A
Pouvoir de coupure ultime I <sub>cu</sub> sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service I <sub>cs</sub> sous 230 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service I <sub>cs</sub> sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	25000
---	-------

**Équipement**

Nombre de contact auxiliaire inverseur	4
--	---

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Valeur de résistance**

Résistance interne	16 μΩ
--------------------	-------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%

**Déclenchements**

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	31.40 W
-----------------------------------	---------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui