



WH36100149Q



robusto NAP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Aluminium

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe 60 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Durchmesser 48 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckklemme

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja