



WH36100149Q



robusto moullé apparent Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Aluminium

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----