




SR051

Transformador de intensidade 50/5A

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	1,25 VA
Potência total dissipada em IN	0 W

Dimensões

Diâmetro da abertura	21 mm
Altura	65 mm
Largura	56 mm
Profundidade	44 mm
Altura da abertura	21 mm
Largura da abertura	21 mm

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	2.5 - 6 mm ²

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Corrente elétrica

Intensidade máx. no primário	60 A
Intensidade máx. de secundário	5 A