



FP05SN2

**Schrank, univers, IP44/II, 1550x1300x205mm, leer**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1550 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK09

**Ausstattung**

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	10
---------------	----

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	400 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----