



WH36100149A



robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui