



WH20184707B

kallysto UP: Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / 30° / + Befest.-Platte + Front Beige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Beige
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	69 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	62 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Schaltart/Variante	Schliesser

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--