



FT55E

Schrank, univers, IP54, SK I, H800 x B1300 x T275, 300 PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Punkt Schloss 4-Kant 8 mm Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------