Fiche technique du produit
RTN300X



RTN300X

Module porte IP semi-duplex acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer

Matière

Couleur	Argent
Finition	Mat
Matériau	Acier inoxydable

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0

Puissance

Puissance absorbée (en fonctionnement)	4 VA

Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	43 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C

Puissance

Puissance absorbée (veille)	2,20 W

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm^2

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Equipement

construction modulaire	Oui

Textes

Mode d'installation	Montage dans la plaque de recouvrement MODESTA
Raccordement	Commutateur Ethernet RJ45 2 postes intégré, 10/100 Mbit/s auto-négociation PoE Deux contacts de commutation relais libres de potentiel (contact NO) Réglette de prises Micromatch pour matrice de touches, modules de clavier et d'appel visuel Sortie de tension 24 V/200 mA pour l'éclairage des porte-nom