



KYB10LH

Borne de passage-phase, 10mm<sup>2</sup>, 800V/57A, connection sans vis

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

57 A

**Dimensions**

Hauteur

47,50 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

10 mm

**Installation, montage**

Montage sur

Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple

2.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

2.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Matières**

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui