



M-TL10020A

Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 1000x2000 (BxH) RAL nach Wahl

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1896 mm
Breite	995 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

Farbe	Kundenspezifisch
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
--------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja