
Fiche technique du produit
KYB10NH



KYB10NH

Borne de passage-neutre,10mm²,1000V/57A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	57 A

Dimensions

Hauteur	47.50 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	10 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 10 mm²

Matière

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui