



KYB10NH

Borne de passage-neutre, 10mm², 1000V/57A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

57 A

Dimensions

Hauteur

47.50 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

10 mm

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

2.5 - 10 mm²

Section de raccordement en câble rigide

2.5 - 10 mm²

Matière

Couleur

Bleu

Matière

Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui