



FWB73N3

Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,180PLE,3x7Reihen,HS Abstand150mm,1100x800x161mm

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	17
---------------------	----

Anzahl Reihen	17
---------------	----

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	180
---------------	-----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
------	---------

Breite	800 mm
--------	--------

Tiefe	165 mm
-------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiss
-------	-----------

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Schutzart IP	IP44
--------------	------

Schliessungstyp	Stangenschloss
-----------------	----------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----