



HW2S425FE

Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2500 A 4P Fixed for sentinel Energy TU

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2500 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	100 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Uitvoering

Aantal polen	4
Pooltype	4P4D N:0/50/100/200%

Afschakeling

Responstijd bij sluiten	50 ms
-------------------------	-------

Uitvoering

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja