



B45640

Nourrice équipée TerCia NRC-C45 2 prises 2P+T + 2 prises 2P+T détrp. Alu Anodisé

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nombre de prises domestiques | 2 |
|------------------------------|---|

#### Raccordement

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre de prises USB | 0 |
|----------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de prises de type HDMI | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre de prises RJ45 CAT6 | 0 |
|----------------------------|---|

#### Equipement

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Extension possible | Non |
|--------------------|-----|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Quantité de places de réserve | 0 |
|-------------------------------|---|

#### Câble

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
|-----------------------------------|------|

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 55 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 55 mm |
|---------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 240 mm |
|----------|--------|

#### Accessoires

|            |     |
|------------|-----|
| Pré-équipé | Oui |
|------------|-----|

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Aluminium |
|----------|-----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Couleur | Aluminium |
|---------|-----------|

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|