



LFS600600VERZ

Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	2860 - 2860 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	12
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

