



LFS600600VERZ

**LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, verzinkt**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	60 mm
Breedte	60 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	2860 - 2860 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	12
--	----

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

**Samenstelling**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

