



WH20620700A



#### kallysto 2x Typ 13/ 1x geschaltet, Steckklemmen, mit Front für Kombination Weiss

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	43.3 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36.2 mm
Einbautiefe	7 mm

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

###### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

###### Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

###### Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung	Zentralplatte

# Produktdatenblatt

## WH20620700A

---

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Geeignet für	
kallysto Unterputz	
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja