



SR101

Stroomtransformator compact 100 / 5 A

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	2,50 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	0 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	21 mm
Hoogte	65 mm
Breedte	56 mm
Diepte	44 mm
Hoogte van de opening	21 mm
Breedte van opening	21 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 6 mm ²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	120 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja