



G12419010

Inneneck, BRAN 70110, halogenfrei, reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 110 mm |
| Maß a | 135 mm |

Zubehör

| | |
|------------------|-----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteile |
|------------------|-----------------|

Konfiguration

| | |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

Einstellungen

| | |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 85 - 95 |
|---------------|---------|

Installation, Montage

| | |
|--------------|------|
| Bodenlochung | Nein |
|--------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | PC-ABS |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|