



LD02K63-3KS

Keramiksocket D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	28,50 W
---------------------------------------	---------

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja