



VB318GT

VEGA 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 125Α ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 3x18Μ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	3
Αριθμός σειρών με κλειδαριά	3
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	54
-------------------	----

Διαστάσεις

Ύψος	625 mm
Πλάτος	400 mm
Βάθος	146 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	54

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
------------------	-----

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Μπεζ

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
Glow wire test	650 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----