



WL1550



## ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, bijela

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Električna struja

Nazivna struja In 16 A

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Bijelo

9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 47 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Povezivost

Vrsta veze Utisni spoj

Sa montažom putem krala Da

Vrsta montaže Montaža kralama  
Vijčani spoj

USB priključak/utikač Bez

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa signalnom lampom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Fabrički opremljeno sa Utičnica za električnu energiju

#### Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Poklopac sa šarkama se vraća

#### Kapacitet

Broj modula 0

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plomiranje

#### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

---

**Identifikacija**

|            |    |
|------------|----|
| Sa otiskom | Ne |
|------------|----|

**Tekst**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče           |
| Zaštita    | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze | Sa quickconnect ubodnim klemama    |

---

**Pogodno za**

|        |
|--------|
| lumina |
|--------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|