



WL1550



Zásuvka schuko s víčkem, bezšroubová, bílá lesk lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 35 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Bílá

9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov

Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 47 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Připojení Push-in

Upevnění pomocí třmenů Ano

Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka

Typ konektoru/zástrčky USB Bez

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víčkem Ano

Se signálním světlem Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno Výstup zásuvky

Kryt, dveře

Typ víka Výklopný kryt se vrátí zpět

Kapacita

Počet modulů 0

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Vhodné pro

lumina	
--------	--

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----
