



LD02K63-1SS

Keramiksocket D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A
	35 A
	50 A
	63 A

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Bügelklemme
-------------------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9,50 W
---------------------------------------	--------

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Abmessungen

Höhe	14 mm
Breite	30 mm
Länge	290 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja