



LD02K63-1SS

Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|----------------------------------|------|
| Nennstrom | 63 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 A |
| | 4 A |
| | 6 A |
| | 10 A |
| | 13 A |
| | 16 A |
| | 20 A |
| | 25 A |
| | 35 A |
| | 50 A |
| | 63 A |

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

Anschluss

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp Eingang | Bügelklemme |
|-------------------------------|-------------|

Leistung

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 9,50 W |
|---------------------------------------|--------|

Lieferumfang

| | |
|------------|----|
| Mit Deckel | Ja |
|------------|----|

Sicherung

| | |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | D02 |
|-----------------|-----|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 14 mm |
| Breite | 30 mm |
| Länge | 290 mm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |