



LD02K63-1SS

Zekeringhouder D02 porselein, 1-polig, 3268 VR

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A
	35 A
	50 A
	63 A

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Type connector/steker ingang	Beugelklem
------------------------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	9,50 W
----------------------------------	--------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	14 mm
Breedte	30 mm
Lengte	290 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja