



LD02K63-1SS

Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A
	35 A
	50 A
	63 A

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Připojení

Typ vstupního konektoru/zástrčky	Svorka držáku
----------------------------------	---------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	9,50 W
--	--------

Rozsah dodávky

S krytem	Ano
----------	-----

Pojistka

Velikost pojistky	D02
-------------------	-----

Rozměry

Výška	14 mm
Šířka	30 mm
Délka	290 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano