




WL1552



Zásuvka schuko s víčkem, bezšroubová, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN	16 A
--------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Stříbrná
	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov
	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
	Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Připojení Push-in
Upevnění pomocí třmenů	Ano
Druh montáže	Upevnění příchýtkou Šroubovací přípojka
Typ konektoru/zástrčky USB	Bez

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
Se signálním světlem	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
Předem vybaveno	Výstup zásuvky

Kryt, dveře

Typ víka	Výklopný kryt se vrátí zpět
----------	-----------------------------

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20
Použitelné ve vyšší třídě IP	IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

Funkce

S funkčním osvětlením	Ne
-----------------------	----

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
------	-----------------------

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
---------	---

Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
---------------	------------------------------------

Vhodné pro

lumina	
--------	--

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----