



WH20390304B

kallysto ENC: Poussoir à clé arrêt d'urgence + pl. de fixation + face Anthracite

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Largeur | 77 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 75 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

Equipement

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre de contacts NF | 1 |
| Nombre de contacts NO | 1 |

Matière

| | |
|---------|------------|
| Matière | Duroplast |
| Couleur | Anthracite |

Textes

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Bouton poussoir/rotatif |
|---------------------------|-------------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |