



B03016



Angolo interno per minicanali TMC / TMU bianco AIM 22x10 W

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo 90 - 90

Serie

Altezza 10 mm

Larghezza 22 mm

Materiali

Materiale Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Colore Bianco

Codice RAL 9001

Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 15 - 60 °C

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva No

Adatto per

01 TMC 22x10 / 01 TMU 22x10

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

