



ZAK101GA

Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x780x315mm (HxBxT)

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1005 mm
Breite	780 mm
Tiefe	315 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Nein
Anzahl Felder	3
Anzahl Reihen	0
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

Werkstoff

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

Konnektivität

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

