



ZAK101GA

Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met railsysteem, 1005x780x315 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Nee
Met railsysteem	Ja
Met statief	Nee
Aantal velden in de breedte	3
Aantal verdelerrijen	0
Aantal kWh-locaties <= 63 A	0

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Materiaal

Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
-----------	------------------------------

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Deelsverzonken
---------------	----------------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Technical drawing of the Schrankauflage 610, showing front and side views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall height: 900
- Top section height: 195
- Section height below top: 185
- Section height below that: 360
- Section height below that: 250
- Base height: 900
- Top width: 780
- Inner top width: 720
- Inner top width (excluding side rails): 670
- Side rail height: 75,5
- Section height below top rail: 900
- Section height below that: 1005
- Section height below that: 300

Side View Dimensions:

- Overall width: 315
- Section width: 233
- Section width: 28

Labels and Notes:

- Schrankauflage 610
- max. Einbautiefe im Schlossbereich
- * mögl. Einbaulage 339/300

