



ZAK101GA

Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met railsysteem, 1005x780x315 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Nee
Met railsysteem	Ja
Met statief	Nee
Aantal velden in de breedte	3
Aantal verdelerrijen	0
Aantal kWh-locaties <= 63 A	0

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Materiaal

Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
-----------	------------------------------

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Deelsverzonken
---------------	----------------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

