



FC415

Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	73 mm
Larghezza	370 mm
Profondità	260 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso	Si
----------------------	----

Materiali

Colore	Bianco puro
--------	-------------

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
--------------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----