



WH20390300B

kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte +Front Weiss

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Breite | 77 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Tiefe | 75 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
|--------------|-------------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------|---|
| Anzahl Öffnerkontakte | 1 |
| Anzahl Schliesserkontakte | 1 |

Werkstoff

| | |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Duroplast |
| Farbe | Ultraweiss |

Texte

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
|--------------|--------------------|

Architektur

| | |
|-----------------------|------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Dreh-/Druckknopf |
|-----------------------|------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|