



WH25625700C



kallysto.line ENC compl.: 2x type 23 / 1x séparée avec bornes enfichables/ Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc
Code RAL 9016
Finition Mat
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 92 mm
Largeur 92 mm
Profondeur 43.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm
Profondeur de montage 7 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré
Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Oui

Textes

Inscription	Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui