




WL1553



lumina Gniazdo SCHUKO z pokrywą, samozaciski, czarny

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy I _n	16 A
--------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czarny
	9004
Powierzchnia	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Barwiony
	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Samozaciski
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
	Połączenie śrubowe
Typ złącza/wtyczki USB	Bez

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Pokrywa na zawiasach opada
-------------	----------------------------

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z przesłonami styków	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Funkcje

Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
--------------------------------	-----

Funkcje

Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
---------------------------	-----

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Płytką czołową
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Odpowiednie do

lumina

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----