




WL1553



ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, crna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja In 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Crna

9004

Obrada površine

Mat

Materijal

Metal
Plastika

Obrada

Neobrađeno
Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 47 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Utisni spoj

Sa montažom putem krala Da

Vrsta montaže Montaža kralama
Vijčani spoj

USB priključak/utikač Bez

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa signalnom lampom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Fabrički opremljeno sa Utičnica za električnu energiju

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Poklopac sa šarkama se vraća

Kapacitet

Broj modula 0

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plomiranje

Funkcije

Sa orijentacijskim osvetljenjem Ne

Funkcije

Sa funkcijskom rasvjetom	Ne
--------------------------	----

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama

Pogodno za

lumina

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----