



B01826



Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 120x40 W

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	4070 - 4070 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Si
--------------------------	----

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

