



FN247EDW

Technische karakteristieken

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	2100 mm
Breedte	1000 mm
Diepte	23 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja