




1110890



**TMG-10/1 Türstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe Messing

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Funktionen**

Türkommunikationsart Audio

**Werkstoff**

Werkstoff Metall  
Edelstahl  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Ruftaster Edelstahl  
Oberfläche PVD

**Abmessungen**

Dicke Putzausgleich 12 mm  
Materialstärke 2 mm

**Spannung**

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten 10

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation 1+n-Audio  
2Draht  
i2Audio

**Texte**

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren  
Auflageblechen  
Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-  
Schlüssel  
Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-  
Hinterleuchtung  
Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY  
Montageart Für senkrechte Montage  
Dichtung Mit Fugendichtungsband