




BR651304H7035

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|          |        |
|----------|--------|
| Výška    | 68 mm  |
| Šířka    | 130 mm |
| Měření a | 143 mm |

##### Příslušenství

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

##### Konfigurace

|            |     |
|------------|-----|
| Překrývání | Ano |
|------------|-----|

##### Nastavení

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 85 - 95 |
|---------------|---------|

##### Instalace, montáž

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforace základny | Ne |
|--------------------|----|

##### Materiál

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Materiál | Bezhalogenový PC-ABS |
| Povrch   | Neošetřený           |
| Barva    | Světle šedá          |
| Kód RAL  | 7035                 |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

##### Vhodné pro

|           |  |
|-----------|--|
| BR 65x130 |  |
|-----------|--|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

#### Ilustrace a výkresy

